



# MASTER PL-C 2 Pin



## MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                             |                    | Měrný výkon (jmen.) (nom.)  |         |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Patice krytky                                | G24D-3 [G24d-3]    | Index podání barev (CRI)    | 81      |
| Referenční měření toku                       | Sphere             | Provozní a elektrické       |         |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 10 000 h           | Spotřeba energie            | 26,5 W  |
| Světelně technické                           |                    | Proud zdroje (jmen.)        | 0,335 A |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K] | Řízení a stmívání           |         |
| Světelný tok                                 | 1 800 lm           | Stmívatelné                 | Ne      |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)    | Certifikace a použití       |         |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44               | Třída energetické účinnosti | G       |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403              |                             |         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K             |                             |         |

## MASTER PL-C 2 Pin


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 1,4 mg |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,4 mg |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 27 kWh |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423287 |

### Označení a balení

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Objednávací název produktu | MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX  |
| Celý název výrobku         | MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/<br>5X10BOX |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Full EOC                         | 871150062098970 |
| Objednávací kód                  | 62098970        |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927906183040    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1               |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8711500620989   |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50              |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500715920   |

### Rozměrové výkresy



| Product                                | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,5 mm | 149,0 mm | 171,4 mm |

### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-C 2 Pin

### Životnost

