



# MASTER PL-C 2P



## MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	G24D-3 [G24d-3]	Farbwiedergabeindex (CRI)	81
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Energieverbrauch	26,5 W
Lichttechnische Daten		Lampenstrom (Nom)	0,335 A
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	1.800 lm	Dimmbar	Nein
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Energieeffizienzklasse	G
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	68 lm/W	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	27 kWh

# MASTER PL-C 2P

EPREL Registrierungsnummer	423287
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150062098970
Bestellcode	62098970


Material-Nr. (12NC)	927906183040
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500620989
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500715920

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C 2P

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

