



MASTER PL-C 2 Pin



MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-C is een efficiënte compacte middenvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan met de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0.44

Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0.403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	68 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	81

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	26,5 W
Lampstroom (nom.)	0,335 A

MASTER PL-C 2 Pin


Dimbaarheid en regelsystemen		Volledige productnaam	
Dimbaar	Nee	Full EOC	MASTER PL-C 26W/830 /2P 1CT/5X10BOX
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	871150062098970
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	62098970
Kwikhoud (Hg) (max.)	1,4 mg	Lokale code	927906183040
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg	Numerator - Aantal per pak	PLC26W830
Energieverbruik kWh/1.000 uur	27 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	1
EPREL-registratienummer	423287	Numerator - Dozen per buitendoos	8711500620989
Productgegevens		EAN/UPC - Case	50
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX		

Maatschets

Technical drawing of the MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX bulb. The drawing shows two views: a side view on the left and a front view on the right. The side view shows the bulb's profile with dimensions D (width of the base), D1 (width of the bulb body), A (height of the bulb body), B (height of the bulb body including the base), and C (total height of the bulb including the base). The front view shows the bulb's face with dimensions D (width of the base) and D1 (width of the bulb body).



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Fotometrische gegevens




MASTER PL-C 2 Pin

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

