



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

紧凑型节能荧光灯。紧凑的长弧结构，低压低汞荧光灯管。由 4 根平行的细荧光灯管组成

安全提示

- 只使用电磁控制装置
- 应用环境和配套镇流器会影响光源的性能
- 不可调光


产品数据

一般信息	
底盖	G24D-3 [G24d-3]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	10,000 小时
灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光通量	1,800 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	68 lm/W
显色指数 (CRI)	82
操作和电气	
功耗	26.5 W
灯具电流 (标称)	0.335 A
控制和调光	
可调光	否

审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg
能耗 kWh/1000 h	32 kWh
产品数据	
订单产品名称	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC
完整的产品名称	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC
完整产品代码	692341076115300
订购代码	927906184005
材料编号 (12NC)	927906184005
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923410761153
计算器 - 每个外包装箱中的包数	50
EAN/UPC - 案例	6923410762198


MASTER PL-C 2 Pin

二维绘图




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10CC	27.1 mm	27.1 mm	130.5 mm	149.0 mm	171.4 mm

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

寿命




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-C 2 Pin

寿命



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

