



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-3 [G24d-3]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	1 800 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38

Координата цветности Y (ном.)	0,38
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	68 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80


Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	26,5 В
Ток лампы (ном.)	0,335 А

MASTER PL-C 2 Pin

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	27 kWh
Регистрационный номер EPREL	423288
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Полное название продукта	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Полный код продукта	871150062100970
Код заказа	927906184040
Материал № (12NC)	927906184040
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500621009
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500715968

Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 2 Pin

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

