



MASTER PL-C Xtra 2 Pin



MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Dit is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-3 [G24d-3]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Geassocieerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	68 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	26,7 W
Lampstroom (nom.)	0,325 A

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	27 kWh

EPREL-registratienummer	423290
-------------------------	--------

Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Volledige productnaam	MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150089886970
Bestelcode	89886970
Materiaalnr. (12NC)	927906284014
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500898869
Numerator - Dozen per buitendoos	50
EAN/UPC - Case	8711500898883

Maatschets



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm



Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

