



# MASTER PL-C Xtra 2P

## MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Dette er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer. MASTER PL-C Xtra-lyskilder har væsentlig lavere omkostninger takket være den næsten dobbelt så lange levetid som en almindelig MASTER PL-C lyskilde og den meget lave fejlfrekvens. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                    | Farvegengivelsesindeks (CRI)    |         |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|---------|
| Fod                               | G24D-2 [G24d-2]    | >80                             |         |
| Levetid til 50 % fejl (nom.)      | 16.000 t           |                                 |         |
| Lysteknisk                        |                    | Drift og el                     |         |
| Farvekode                         | 830 [CCT of 3000K] | Strømforbrug                    | 17,9 W  |
| Lysstrøm                          | 1.200 lm           | Lyskildens strømstyrke (nom.)   | 0,220 A |
| Farvebetegnelse                   | Varm hvid (WW)     | Lysstyringssystemer og dæmpning |         |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K             | Dæmpbar                         | Nej     |
| Lyseffekt (nominel) (nom.)        | 67 lm/W            |                                 |         |

## MASTER PL-C Xtra 2P

### Godkendelse og anvendelsesområde


|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indhold af kviksølv (Hg) (nom.) | 3,0 mg |
| Energiforbrug kWh/1000 t.       | 22 kWh |

### Produktdata

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Ordreprodukt navn      | MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Det fulde produkt navn | MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Full EOC               | 871150089895170                             |


|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Ordrekode                                               | 89895170      |
| Materialenr. (12NC)                                     | 927906483014  |
| Lokal ordrekode                                         | 2055401267    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                            | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                                  | 8711500898951 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig<br>emballage) | 50            |
| EAN/UPC – kasse                                         | 8711500898975 |

### Målskitse



| Product                                    | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P<br>1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,7 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |



### Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-C Xtra 2P


### Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

