



# MASTER PL-C Xtra 2P

## MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst
- Dimmen ist nicht möglich
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	G24D-2 [G24d-2]	Energieverbrauch	17,9 W
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	16.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)	0,220 A
Lichttechnische Daten		Lichtregelung und Dimmen	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Dimmbar	Nein
Lichtstrom	1.200 lm	Genehmigung und Anwendung	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	22 kWh
Nennlichtausbeute (nom.)	67 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Bestell-Produktname	MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C Xtra 2P

Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-C XTRA 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
Gesamt-Produktcode	871150089895170
Bestellcode	89895170
Material-Nr. (12NC)	927906483014
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500898951
Zähler – Pakete pro Außenkarton	50
EAN Umverpackung	8711500898975

## Abmessungsskizzen




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

## Lebensdauer




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

# MASTER PL-C Xtra 2P

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

