



# MASTER PL-C Xtra 2 Pin

## MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Se trata de una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios, hostelería y oficinas. Las lámparas MASTER PL-C Xtra también proporcionan menores costes de explotación gracias a su vida útil, que es más del doble que la de una lámpara MASTER PL-C estándar, y su índice de fallos tempranos muy baja. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento -es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto


| Información general                |                    | Operativos y eléctricos                   |                  |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Base del casquillo                 | G24d-2             | Designación de color                      | Blanco frío (CW) |
| Fallos vida útil hasta 50 % (nom.) | 16.000 hora(s)     | Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K           |
| Datos técnicos de la luz           |                    | Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 67 lm/W          |
| Código de color                    | 840 [CCT of 4000K] | Índice de reproducción cromática (IRC)    | 82               |
| Flujo luminoso                     | 1.200 lm           | Consumo de energía                        | 17,9 W           |

# MASTER PL-C Xtra 2 Pin

|                                   |                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Corriente de lámpara (nom.)       | 0,220 A                                     |
| <b>Controles y regulación</b>     |                                             |
| Regulable                         | No                                          |
| <b>Aprobación y aplicación</b>    |                                             |
| Contenido de mercurio (Hg) (nom.) | 3,0 mg                                      |
| Consumo energético kWh/1000 h     | 22 kWh                                      |
| <b>Datos de producto</b>          |                                             |
| Nombre de producto del pedido     | MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX |


|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/<br>5X10BOX |
| Full EOC                                   | 871150095030770                             |
| Código de pedido                           | 95030770                                    |
| Código 12NC                                | 927906484014                                |
| Cantidad por paquete                       | 1                                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8711500950307                               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 50                                          |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8711500950321                               |

## Plano de dimensiones



| Product                                    | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P<br>1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,7 mm | 128,0 mm | 150,4 mm |



## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

