



MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Jest to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Dodatkowo lampy MASTER PL-C Xtra zapewniają znacznie niższe koszty eksploatacji. Wynika to z ich trwałości (ponad dwukrotnie większej niż standardowych lamp MASTER PL-C) oraz bardzo wysokiej odporności na awarie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Podstawa-nasadka	G24D-2 [G24d-2]	Chłodny biały (CW)	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	16 000 h	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Dane techniczne oświetlenia		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Strumień Świetlny	1 200 lm	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
		Zużycie energii	17,9 W

MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

Lamp Current (Nom)	0,220 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	22 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150095030770
Kod zamówienia	95030770
Materiał Nr (12NC)	927906484014
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500950307
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500950321

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C Xtra 2 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

