



MASTER PL-C Xtra 2 stift

MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Detta är ett effektivt kompaktlysrör som normalt används i nedåtriktad allmänbelysning för butiker, hotell och restaurang samt kontor. MASTER PL-C Xtra ger dessutom betydligt lägre driftkostnader tack vare livslängden, som är mer än dubbelt så lång som en MASTER PL-C-standardlampa, samt den mycket låga frekvensen av tidigt bortfall. Philips patenterade bryggteknik garanterar optimal prestanda vid användningen och ger mer ljus och högre effektivitet än den bockade tekniken. 2-stiftsversionen har utformats för drift med elektromagnetiska driftdon och levereras med en plug-in/pull-out-lampbas.

Varning och Säkerhet

- Använd endast med elektromagnetiskt driftdon
- Lampljusets tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftförhållanden, det vill säga omgivningstemperatur och driftposition
- Dimring är inte möjlig
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata


Allmän information		Korrelerad färgtemperatur (nom)	
Socket	G24D-2 [G24d-2]	4000 K	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	16 000 h	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	
		67 lm/W	
		Färgåtergivningsindex	
		82	
Ljusteknik		Drift och elektricitet	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	
Ljusflöde	1 200 lm	17,9 W	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Lampström (nom)	
		0,220 A	

MASTER PL-C Xtra 2 stift

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	22 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Fullständigt produktnamn	MASTER PL-C XTRA 18W/840/2P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150095030770
Beskrivning av lokal kod	8344943
Beställningsnummer	95030770
Materialnummer (12NC)	927906484014
Lokal kod	8344943
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500950307
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC – Hölje	8711500950321

Måttskiss



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,7 mm	128,0 mm	150,4 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 2 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/840/2P 1CT/5X10BOX

