



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin



## MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C Xtra er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Lyskildene i MASTER PL-C Xtra-serien har dessuten betraktelig lavere totale driftskostnader takket være den lange levetiden (over dobbelt så lang som for en standard MASTER PL-C-lyskilde) og den lave forekomsten av tidlige feil. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

### Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

### Produktdata

| Generell informasjon      |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Sokkelbase                | G24q-2             |
| Referanse for fluksmåling | Sphere             |
| Teknisk belysning         |                    |
| Fargekode                 | 830 [CCT of 3000K] |
| Lysytelse                 | 1 200 lm           |
| Fargebetegnelse           | Varmhvit (WW)      |


| Kromatisk koordinat X (nom)     | 0,44    |
|---------------------------------|---------|
| Kromatisk koordinat Y (nom)     | 0,403   |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 3000 K  |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 73 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | 82      |
| Drift og elektronikk            |         |
| Effektforbruk                   | 18,4 W  |

## MASTER PL-C Xtra 4 Pin

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| lyskildestrøm (nom.)               | 0,210 A                                 |
| <b>Kontroller og dimming</b>       |                                         |
| Kan dimmes                         | Ja                                      |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>  |                                         |
| Energieffektivitetsklasse          | G                                       |
| Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)     | 3 mg                                    |
| Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.) | 3,0 mg                                  |
| Energiforbruk kWh/1000 t           | 19 kWh                                  |
| EPREL-registreringsnummer          | 423294                                  |
| <b>Produktdata</b>                 |                                         |
| Produktnavn for bestilling         | MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX |


|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Fullstendig produktnavn           | MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                          | 871150095033870                         |
| Lokal kodebeskrivelse             | 3820857                                 |
| Bestillingskode                   | 927906583014                            |
| Materialenr. (12NC)               | 927906583014                            |
| Lokal bestillingskode             | 3820857                                 |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                       |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500950338                           |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 50                                      |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500950352                           |

### Målskisse



| Product                                    | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P<br>1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 109,7 mm | 128,0 mm | 142,9 mm |



### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

