



# PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

## PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W


Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

### Données du produit

Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	G24Q-3 [G24q-3]	Intensité variable	Oui
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Flux lumineux	1 800 lm	Données de produit	
Désignation de couleur	Blanc incandescent	Nom du produit de la commande	PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K	Nom complet du produit	PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W
Efficacité lumineuse (nominale)	75 lm/W	Code de commande	220426
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Numéro de matériau (12 N.C.)	927906782720
Fonctionnement et électricité		Numérateur – Quantité par emballage	1
Consommation	24,0 W	EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677220426
Courant de la lampe (nom.)	0,300 A	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
		EAN/CUP – Boîte	50046677220421


# PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W



Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W

## PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

### Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/827/XEW/4P/ALTO 21W

