



PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

PL-C 26W/835/XEW/4P/21W 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit


Renseignements généraux		Commandes et gradation	
Culot-Base	G24q-3	Intensité variable	Oui
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)		
Données techniques sur l'éclairage		Approbation et utilisation	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Flux lumineux	1 525 lm		
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Données de produit	
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K	Nom du produit de la commande	PL-C 26W/835/XEW/4P/21W 1CT/ 5X10BOX ALTO
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Nom complet du produit	PL-C 26W/835/XEW/4P/21W 1CT/ 5X10BOX ALTO
Fonctionnement et électricité		Code de commande	220475
Consommation	23,5 W	Numéro de matériau (12 CN)	927906783520
Courant de la lampe (nom.)	0,350 A	Numérateur – Quantité par emballage	1
		EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677220471

PL-C Cluster 4-Pin Base Energy Advantage

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 10

EAN/CUP – Boîte 50046677220476

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/835/XEW/4P/21W 1CT/ 5X10BOX ALTO	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	163,9 mm

