



MASTER PL-C 4 Pin



MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)		82
Patice krytky	G24Q-1 [G24q-1]	Provozní a elektrické		
Referenční měření toku	Sphere	Spotřeba energie	10,4 W	
Světelně technické		Proud zdroje (jmen.)	0,190 A	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Řízení a stmívání		
Světelný tok	600 lm	Stmívatelné	Ano	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Certifikace a použití		
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44	Třída energetické účinnosti	G	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403	Obsah rtuti (Hg) (max.)	1,4 mg	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K			
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	60 lm/W			

MASTER PL-C 4 Pin

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423296
Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Celý název výrobku	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX


Full EOC	871150062329470
Objednací kód	62329470
Číslo materiálu (12NC)	927907083040
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500623294
Číslování SAP – balení v krabici	50
Pouzdro – EAN/UPC	8711500711021

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pin

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

