



MASTER PL-C 4 pinowe



MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	
Podstawa-nasadka	G24Q-1 [G24q-1]	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	600 lm	Zużycie energii	10,4 W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Lamp Current (Nom)	0,190 A
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44		

MASTER PL-C 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423296
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150062329470
Kod zamówienia	62329470
Materiał Nr (12NC)	927907083040
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500623294
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500711021

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 10W/830/4P 1CT/5X10BOX

