



MASTER PL-C 4 pinowe



MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	
Podstawa-nasadka	G24Q-2 [G24q-2]	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
Dane techniczne oświetlenia		Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Strumień Świetlny	1 200 lm	Zużycie energii	18,4 W
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Lamp Current (Nom)	0,230 A
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44		

MASTER PL-C 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej G
Zawartość rtęci (Hg) (Max) 1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 19 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL 423302

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX.
Full EOC	871150062333170
Kod zamówienia	62333170
Materiał Nr (12NC)	927907283040
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500623331
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500715890

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	142,9 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

