



# MASTER PL-C 4 Pinli



## MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C, genellikle mağaza, konaklama tesisi ve ofis uygulamalarındaki yukarıdan aydınlatmalar için kullanılan, düşük güçle çalışan, verimli ve kompakt bir floresan lambadır. Orijinal olarak Philips tarafından icat edilmiş olan köprü teknolojisi, katlama teknolojisine göre daha fazla ışık ve daha yüksek verim sağlayarak uygulamalarda en uygun performansı garantiler. 4 pimli modeli, elektronik HF kontrol tertibatlarında kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve takmalı/çekmeli bir lamba tabanıyla birlikte verilir.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba ışığının teknik ve elektrik ile ilgili özellikleri, lambanın bulunduğu ortamın sıcaklığı ve çalışma konumu gibi çalışma koşullarının yanı sıra uygulanan HF kontrol tertibatından da etkilenir
- Sık açıp kapamada ve elektrotların önceden iyi ısınmaması durumunda lamba ömrü kısalmır
- Lamba kırılmasının sağlığınıza üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri


| Genel Bilgiler                    |                    | Renk oluşturma dizini (CRI) |         |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| Kapak Tabanı                      | G24Q-3 [G24q-3]    | 81                          |         |
| Akış ölçüm referansı              | Sphere             |                             |         |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                    | Çalıştırma ve Elektrik      |         |
| Renk Kodu                         | 830 [CCT of 3000K] | Güç Tüketimi                | 27,4 W  |
| Işık Akısı                        | 1.800 lm           | Lamba Akımı (Nom)           | 0,335 A |
| Renk Kodlaması                    | Sıcak Beyaz (WW)   |                             |         |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)      | 0,44               | Kontroller ve Dim Etme      |         |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)      | 0,403              | Dim Edilebilir              | Evet    |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 3000 K             |                             |         |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 67 lm/W            | Onay ve Uygulama            |         |
|                                   |                    | Enerji Verimliliği Sınıfı   | G       |
|                                   |                    | Cıva (Hg) İçeriği (Maks)    | 1,4 mg  |

## MASTER PL-C 4 Pinli

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)      | 1,4 mg                             |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa. | 28 kWh                             |
| EPREL Kayıt Numarası         | 423305                             |
| <b>Ürün Verileri</b>         |                                    |
| Sipariş ürün adı             | MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Tam ürün adı                 | MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX |
| Tam ürün kodu                | 871150062335570                    |


|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Sipariş kodu                               | 62335570      |
| Malzeme No. (12NC)                         | 927907383040  |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1             |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8711500623355 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 50            |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8711500716040 |

### Boyutlu çizim



| Product                            | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,5 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |



### Fotometrik bilgi



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-C 4 Pinli

### Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

