



MASTER PL-C 4 Pinos

PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

A MASTER PL-C é uma lâmpada fluorescente compacta de média potência, normalmente usada em aplicações tipo downlight em lojas, hotéis e escritórios. A tecnologia desenvolvida pela Philips garante o excelente desempenho da aplicação, proporcionando mais luz e eficiência do que as lâmpadas similares com formatos/curvaturas diferentes. A versão de quatro pinos foi projetada para uso com reator eletrônico de alta frequência e é fornecida com um soquete de engate rápido.

Avisos e Segurança

- As características técnicas e elétricas da lâmpada são influenciadas pelas condições de operação, ou seja, a temperatura ambiente da lâmpada, a posição de operação, bem como o reator devem ser cuidadosamente selecionados para uma melhor performance da aplicação.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G24Q-3 [G24q-3]
Dados técnicos de luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo luminoso	1.800 lm
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4100 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	67 lm/W
Color rendering index (CRI)	82
Dados elétricos e de operação	
Consumo de energia	26,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,335 A


Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,4 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	29 kWh
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nome do produto completo	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027634600
Descrição do código local	LAMPADA FLUORESCENTE PLC26W8404P
Código de encomenda	927907384004
Nº do material (12NC)	927907384004
Código local	PLC26W8404P

MASTER PL-C 4 Pinos

Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8711500276346
Numerador SAP — Embalagens por exterior	50


EAN/UPC – caixa	8711500275929
-----------------	---------------

Desenho dimensional




Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Vida útil




Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C 4 Pinos

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

