



MASTER PL-C 4 ακίδων

MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-C είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας ισχύος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά χωνευτά φωτιστικά για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας HF με ενσωματωμένη προθέρμανση και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT	
Βάση-κάλυμμα	G24Q-3 [G24q-3]	(ονομαστική)	6500 K
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Κωδικός χρώματος	865 [CCT of 6500K]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	66 lm/W
Φωτεινή ροή	1.740 lm		80
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό φως ημέρας	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
		Κατανάλωση ενέργειας	26,0 W

MASTER PL-C 4 ακίδων

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,335 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	29 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/ 5X10BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150027705300
Κωδικός παραγγελίας	27705300
Αρ. υλικού (12NC)	927907386501
Τοπικός κωδικός	PLC26W/865/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500277053
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500277138

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/ 5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	163,9 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-C 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C 26W/865/4P 1CT/5X10BOX

