



PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

PL-T 42W/830/XEW/A/4P/ALTO 33W

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX24Q-4 [GX24q-4]
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]
Flux lumineux	2 300 lm
Désignation de couleur	Blanc chaud (BC)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	69 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	>80

Fonctionnement et électricité	
Consommation	34,5 W

Courant de la lampe (nom.)	0,320 A
----------------------------	---------

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg


Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 42W/830/XEW/A/4P/ALTO 33W
Nom complet du produit	PL-T 42W/830/XEW/A/4P/ALTO 33W
Code de commande	220269
Numéro de matériau (12 N.C.)	927908183020
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677220266

PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

Numérateur – Emballages par boîte extérieure 10


EAN/CUP – Boîte 50046677220261

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	C (max)
PL-T 42W/830/XEW/A/4P/ALTO 33W	41,0 mm	145,0 mm	160,7 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-T 42W/830/XEW/A/4P/ALTO 33W

