



PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage

PL-T 42W/841/XEW/A/4P/ALTO 33W

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux		Courant de la lampe (nom.)	
Culot-Base	GX24Q-4 [GX24q-4]	0,320 A	
Caractéristiques	ALTO® (ALTO)	Commandes et gradation	
Données techniques sur l'éclairage		Intensité variable	
Code de couleur	840 [CCT of 4000K]	Oui	
Flux lumineux	2 300 lm	Approbation et utilisation	
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Contenu en mercure (Hg) (nom.)	
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K	1,4 mg	
Efficacité lumineuse (nominale)	67 lm/W	Données de produit	
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82	Nom du produit de la commande	
Fonctionnement et électricité		PL-T 42W/841/XEW/A/4P/ALTO 33W	
Consommation	34,5 W	Nom complet du produit	
		PL-T 42W/841/XEW/A/4P/ALTO 33W	
		Code de commande	
		220293	
		Numéro de matériau (12 N.C.)	
		927908184020	
		Numérateur – Quantité par emballage	
		1	
		EAN/CUP – Produit/Boîtier	
		046677220297	

PL-T Triple 4-Pin Base Energy Advantage


Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677220292

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	B (max)	C (max)
PL-T 42W/841/XEW/A/4P/ALTO 33W	41,0 mm	145,0 mm	160,7 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – PL-T 42W/841/XEW/A/4P/ALTO 33W

