



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et kompakt, tosoklet lysstofrør med mellemstort til højt wattforbrug til applikationer med almen loftsbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer med behov for større lysmængder. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den er designet til brug i elektromagnetiske og elektroniske højfrekvente kontrolforkoblinger og leveres med plug-in/pull-out-lampesokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Fod	2G11 [2G11]	82	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]	Strømforbrug	40,0 W
Lysstrøm	3.500 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44	Dæmpbar	Ja
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403	Godkendelse og anvendelsesområde	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K	Energieffektivitetsklasse	G
Lyseffekt (nominel) (nom.)	88 lm/W	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2 mg

MASTER PL-L 4P

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh
EPREL-registreringsnummer	423311
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Det fulde produkt navn	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061094240
Beskrivelse af lokal kode	2055423148
Ordrekode	61094240


Materialenr. (12NC)	927908208370
Lokal ordrekode	2055423148
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500610942
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500610959

Målskitse



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

