



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar es una lámpara fluorescente compacta lineal de media a alta potencia, para luminarias de techo de iluminación general de aplicaciones para comercios, hostelería y oficinas que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. Se ha diseñado para su uso en equipos de control HF electromagnéticos y electrónicos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

Advertencias y seguridad

- Las condiciones de funcionamiento –es decir, la posición, la temperatura ambiente de la lámpara y también el equipo de control aplicado– influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara.
- Menor vida útil de la lámpara cuando se enciende y apaga a menudo y los electrodos no están bien precalentados
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática (IRC)	
Base del casquillo	2G11 [2G11]	80	
Referencia de medición de flujo	Sphere		
Datos técnicos de la luz		Operativos y eléctricos	
Código de color	840 [CCT of 4000K]	Consumo de energía	40,0 W
Flujo luminoso	3.500 lm	Corriente de lámpara (nom.)	0,320 A
Designación de color	Blanco frío (CW)		
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38	Controles y regulación	
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38	Regulable	Sí
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88 lm/W	Aprobación y aplicación	
		Clase de eficiencia energética	G
		Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	2 mg

MASTER PL-L 4 Pin


Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	40 kWh
Número de registro EPREL	423312

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
Nombre completo del producto	MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25
Full EOC	871150061097340


Código de pedido	61097340
Código 12NC	927908208470
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500610973
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500610980

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 40W/840/4P 1CT/25

