



MASTER PL-L 4 pinowe



MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G11 [2G11]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	4 700 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403

Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	87 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	55,3 W
Lamp Current (Nom)	0,525 A

MASTER PL-L 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej G
 Zawartość rtęci (Hg) (Max) 2 mg
 Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 2,0 mg
 Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 56 kWh
 Numer Rejestracyjny EPREL 423313

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25
Full EOC	871150061541140
Kod zamówienia	61541140
Materiał Nr (12NC)	927908708370
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500615411
Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500615541

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L 4 pinowe

