



PL-L Long 4-Pin Base

PL-L 55W/950/4P

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	2G11 [2G11]

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	950 [CCT of 5000K]
Flux lumineux	3 650 lm
Désignation de couleur	Lumière du jour
Efficacité lumineuse (nominale)	84 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	90

Fonctionnement et électricité	
Consommation	55,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,525 A


Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	61 kWh

Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-L 55W/950/4P
Nom complet du produit	PL-L 55W/950/4P
Code de commande	138446
Numéro de matériau (12 N.C.)	927908795024
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677138448
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
EAN/CUP – Boîte	50046677138443


PL-L Long 4-Pin Base

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-L 55W/950/4P	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - PL-L 55W/950/4P

