



TUV PL-L

TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

TUV PL-L-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor med en kompakt storlek som gör det möjligt att designa små och flexibla system. TUV PL-L ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	2G11
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	TUV
Färgbeteckning	- [E] specificerad]
Nedgång efter användbar livslängd	20 %
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	67 W
Lampström (nom)	0,800 A
Spänning (nom)	84 V
Spänning (nom)	84 V


Mekanik och armaturhus	
Lampform	2 x T16
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	20,6 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25
Fullständigt produktnamn	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25
Full EOC	871150071034540
Beställningsnummer	71034540
Materialnummer (12NC)	927909004007

TUV PL-L

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500710345
Räknare – antal förpackningar per kartong	25


EAN/UPC – Hölje	8711500710352
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25

