



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	2G11 [2G11]	82	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbrauch	80,0 W
Lichtstrom	6.000 lm	Lampenstrom (Nom)	0,555 A
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen	
Farbkoordinate X (Nom)	0,44	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate Y (nom.)	0,403	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
		Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg

MASTER PL-L 4P


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423318

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25
Gesamt-Produktcode	871150086708740
Bestellcode	86708740


Material-Nr. (12NC)	927909583070
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500867087
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500867094

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L 80W/830/4P 1CT/25

