



MASTER PL-R Eco 4 ακίδων



MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-R Eco είναι ένας εξαιρετικά αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού για εφαρμογές σποτ οροφής. Αποτελείται από έξι παράλληλους σωλήνες με ένα νέο καινοτομικό κάλυκα λαμπτήρα 'twist and lock' (περιστροφή και κλείδωμα) και έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα. Ο MASTER PL-R Eco περιλαμβάνει την πρωτότυπη τεχνολογία γέφυρας, την οποία εφηύρε και κατοχύρωσε η Philips. Αυτή εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή και έχει ως αποτέλεσμα σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με τους κοινούς συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού. Εκτός αυτού, οι λαμπτήρες MASTER PL-R Eco προσφέρουν μεγαλύτερη από τη διπλάσια διάρκεια ζωής ενός κοινού συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού, χάρη στην κορυφαία διατήρηση της φωτεινής ροής. Ο κάλυκας λαμπτήρα 'twist and lock' (περιστροφή και κλείδωμα) εξασφαλίζει εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση/αφαίρεση και στιβαρή στήριξη στο φωτιστικό.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμα	GR14Q-1 [GR14q-1]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere


Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	1.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,38

MASTER PL-R Eco 4 ακίδων

Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	72 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	14,7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,150 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	1,4 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	15 kWh


Αρ. εγγραφής EPREL	423321
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-R ECO 14W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150026598270
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLR14/84/4P/ECO
Κωδικός παραγωγέας	26598270
Αρ. υλικού (12NC)	927909984050
Τοπικός κωδικός	PLR14/84/4P/ECO
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500265982
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500266002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	99,7 mm	120,0 mm	126,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 14W/840/4P 1CT/5X10BOX

