



MASTER PL-R Eco 4 stift



MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-R Eco är ett extremt effektivt kompaktlysrör för nedåtriktad belysning med sex parallella rör med en ny och innovativ "twist and lock"-bas. Ljuskällan är avsedd för användning tillsammans med elektroniska driftdon och innehåller Philips patenterade bryggteknik för garanterat optimal prestanda och betydligt högre ljusutbyte jämfört med vanliga kompaktlysrör. Dessutom har MASTER PL-R Eco-produkterna mer än dubbla livslängden jämfört med standardversionerna, tack vare det överlägsna ljusflödet. Den innovativa "twist-and-lock"-basen gör installation och avinstallation säker och stabil montering inuti armaturen.

Varning och Säkerhet

- Lampans ljus tekniska och elektriska egenskaper påverkas av driftsförhållanden, dvs. omgivningstemperatur och brinnläge, samt typ av HF-styrdon
- Lampans livslängd minskar vid frekvent tändning/släckning eller bristfällig föruppvärmning av elektroder
- Det är högst osannolikt att en trasig lampa påverkar din hälsa. Om en lampa skulle gå sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna. Använd gärna gummihandskar. Lägg delarna i en återförslutbar plastpåse och lämna den till din lokala återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GR14Q-1 [GR14q-1]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	1 200 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38

Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	70 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	17,7 W
Lampström (nom)	0,150 A

MASTER PL-R Eco 4 stift

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	1,4 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	423323

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
-------------------------	--

Fullständigt produktnamn	MASTER PL-R ECO 17W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
--------------------------	--

Full EOC	871150026604070
----------	-----------------

Beskrivning av lokal kod	8345046
--------------------------	---------

Beställningsnummer	26604070
--------------------	----------

Materialnummer (12NC)	927910084050
-----------------------	--------------

Lokal kod	8345046
-----------	---------


SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
-------------------------------------	---

EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500266040
--------------------------	---------------

Räknare – antal förpackningar per kartong	50
---	----


EAN/UPC – Hölje	8711500266064
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	121,7 mm	142,0 mm	148,6 mm



Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-R Eco 4 stift

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX

