



PL-T Triple 4-Pin Base

PL-T 18W/827/4P/A/ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX24Q-2 [GX24q-2]
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	1 175 lm
Désignation de couleur	Blanc incandescent
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	65,3 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	18,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,225 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 18W/827/A/4P/ALTO
Nom complet du produit	PL-T 18W/827/4P/A/ALTO
Code de commande	458190
Numéro de matériau (12 N.C.)	927910582750
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677384371
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677458190


PL-T Triple 4-Pin Base

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 18W/827/A/4P/ALTO	41 mm	71,7 mm	96,0 mm	111,7 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-T 18W/827/A/4P/ALTO

Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - PL-T 18W/827/A/4P/ALTO



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/827/A/4P/ALTO

PL-T Triple 4-Pin Base

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/827/A/4P/ALTO

