



# PL-T Triple 4-Pin Base

## PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


### Données du produit

| Renseignements généraux                 |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Culot-Base                              | GX24Q-2 [GX24q-2]  |
| Données techniques sur l'éclairage      |                    |
| Code de couleur                         | 830 [CCT of 3000K] |
| Flux lumineux                           | 1 175 lm           |
| Désignation de couleur                  | Blanc chaud (BC)   |
| Température de couleur proximale (nom.) | 3000 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)         | 65,3 lm/W          |
| Indice de rendu des couleurs (IRC)      | >80                |
| Fonctionnement et électricité           |                    |
| Consommation                            | 18 W               |
| Courant de la lampe (nom.)              | 0,225 A            |
| Commandes et gradation                  |                    |
| Intensité variable                      | Oui                |

| Approbation et utilisation                   |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Contenu en mercure (Hg) (nom.)               | 1,4 mg                                |
| Données de produit                           |                                       |
| Nom du produit de la commande                | PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX<br>ALTO |
| Nom complet du produit                       | PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX<br>ALTO |
| Code de commande                             | 458216                                |
| Numéro de matériau (12 CN)                   | 927910583050                          |
| Numérateur – Quantité par emballage          | 1                                     |
| EAN/CUP – Produit/Boîtier                    | 046677268022                          |
| Numérateur – Emballages par boîte extérieure | 10                                    |
| EAN/CUP – Boîte                              | 50046677458213                        |


# PL-T Triple 4-Pin Base

## Schéma dimensionnel




| Product                            | D (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO | 41 mm   | 71,7 mm | 96,0 mm | 111,7 mm |

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

## Durée de vie




Lumen Maintenance Diagram - PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

PL-T Triple 4-Pin Base

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - PL-T 18W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

