



# MASTER PL-T TOP 4P



## MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Die Philips Amalgamtechnologie sichert die optimale Leistung und hohe Effizienz bei hohen Temperaturschwankungen.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Socket                          | GX24Q-2 [GX24q-2]  |
| Referenz für Lichtstrommessung  | Sphere             |
| Lichttechnische Daten           |                    |
| Farbcode                        | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstrom                      | 1.160 lm           |
| Lichtfarbe                      | Kaltweiß (CW)      |
| Farbkoordinate X (Nom)          | 0,38               |
| Farbkoordinate Y (nom.)         | 0,38               |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 4000 K             |
| Bemessungslichtausbeute (min.)  | 67 lm/W            |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 80                 |


| Betrieb und Elektrik            |         |
|---------------------------------|---------|
| Energieverbrauch                | 18,7 W  |
| Lampenstrom (Nom)               | 0,220 A |
| Lichtregelung und Dimmen        |         |
| Dimmbar                         | Ja      |
| Genehmigung und Anwendung       |         |
| Energieeffizienzklasse          | G       |
| Quecksilbergehalt (max.)        | 1,4 mg  |
| Quecksilbergehalt (Nom)         | 1,4 mg  |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 19 kWh  |
| EPREL Registrierungsnummer      | 423325  |

# MASTER PL-T TOP 4P

| Produktdaten                   |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Bestell-Produktname            | MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX |
| Gesamt-Produktcode             | 871150088941670                        |
| Bestellcode                    | 88941670                               |
| Material-Nr. (12NC)            | 927910884069                           |


|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung           | 1             |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8711500889416 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 50            |
| EAN Umverpackung                | 8711500889430 |

## Abmessungsskizzen




| Product                                | D (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX | 41 mm   | 71,7 mm | 96,0 mm | 111,7 mm |

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Lebensdauer




Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T TOP 4P

### Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

