



MASTER PL-T TOP 4 pinowe



MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze oświetlenie. Technologia amalgamatowa firmy Philips gwarantuje optymalne działanie w różnych zastosowaniach w szerokim zakresie temperatur, co przekłada się na znacznie wyższy strumień świetlny i skuteczność świetlną lampy. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	
Podstawa-nasadka	GX24Q-3 [GX24q-3]	0,38	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom) 4000 K	
Dane techniczne oświetlenia		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min) 75 lm/W	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80	
Strumień Świetlny	2 300 lm	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Zużycie energii	34,5 W
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38	Lamp Current (Nom)	0,320 A

MASTER PL-T TOP 4 pinowe

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423329

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
------------------------------	--


Pełna nazwa produktu	MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150056026170
Kod zamówienia	56026170
Materiał Nr (12NC)	927911984069
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500560261
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500610034

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm


Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 pinowe


Okres eksploatacji



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

