



MASTER PL-T TOP 4 Pin



MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T TOP è un'efficiente lampada fluorescente compatta, tipicamente utilizzata negli apparecchi downlight per applicazioni di illuminazione generale in negozi, hotel, ristoranti e bar e uffici, che richiedono livelli di illuminazione superiori. La tecnologia ad amalgama Philips garantisce performance ottimali nelle applicazioni con un ampio intervallo di temperature, rendendo possibili livelli di emissione e di efficacia notevolmente superiori. La versione quadrispina è progettata per il funzionamento su alimentatore elettronico ed è fornita con un attacco "plug-in/pull-out".

Warnings and safety

- Le caratteristiche tecniche ed elettriche della lampada sono influenzate dalle condizioni di funzionamento, come temperatura ambiente, posizione di funzionamento e alimentatore di controllo HF utilizzato
- Durata più breve se la lampada è soggetta ad accensioni frequenti e gli elettrodi non sono adeguatamente preriscaldati
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	GX24Q-5 [GX24q-5]	Coordinata cromatica Y (Nom)	0,403
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Temperatura del colore correlata	3000 K
		Efficienza luminosa (specificata) (Min)	76 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	80
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]	Consumo energetico	57,0 W
Flusso luminoso	4.000 lm	Corrente lampada (Nom)	0,320 A
Designazione colore	Bianco caldo (WW)		
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,44		

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	1,4 mg
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	57 kWh
Numero di registrazione EPREL	423333
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX


Nome completo prodotto	MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150061022570
Descrizione codice locale	PLTTOP57834P
Codice d'ordine	61022570
Codice materiale (12NC)	927912483069
Codice locale	PLTTOP57834P
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500610225
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	50
EAN/UPC - Case	8711500610287

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm


Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T TOP 4 Pin


Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T TOP 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

