



MASTER PL-T Xtra 4P



MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. MASTER PL-T Xtra lamper har væsentlig lavere omkostninger takket være den næsten dobbelt så lange levetid som en almindelig MASTER PL-T lampe og den meget lave fejlfrekvens. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektroniske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur, driftspositionen og en anvendt højfrekvent kontrolforkobling
- Lyskildens levetid reduceres ved hyppig tænding og slukning samt utilstrækkeligt forvarmede elektroder
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX24Q-4 [GX24q-4]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.900 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K


Lyseffekt (nominel) (nom.)	74 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Drift og el	
Strømforbrug	42,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,320 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

MASTER PL-T Xtra 4P

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh
EPREL-registreringsnummer	423337
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX
Det fulde produkt navn	MASTER PL-T XTRA 42W/830/4P 1CT/5X10BOX


Full EOC	871150089746670
Beskrivelse af lokal kode	2055401429
Ordrekode	89746670
Materialenr. (12NC)	927912683014
Lokal ordrekode	2055401429
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500897466
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500897480

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	120,7 mm	145,0 mm	160,7 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 42W/830/4P 1CT/5X10BOX

