



MASTER PL-T Xtra 4 ακίδων

MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Ο MASTER PL-T Xtra είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Οι λαμπτήρες MASTER PL-T Xtra περαιτέρω παρέχουν σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος χάρη στη διάρκεια ζωής τους, η οποία είναι περισσότερο από διπλάσια ενός κοινού λαμπτήρα MASTER PL-T, και του πολύ χαμηλού ποσοστού πρώιμης αστοχίας τους. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Ανάθεση χρωμάτων	
Βάση-κάλυμμα	GX24Q-5 [GX24q-5]	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Θερμό λευκό (WW) 3000 K
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75 lm/W
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Φωτεινή ροή	4.300 lm		

MASTER PL-T Xtra 4 ακίδων

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Κατανάλωση ενέργειας	56,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,320 A

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Ναι
--------------------	-----

Έγκριση και Εφαρμογή


Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	59 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
-----------------------------	---


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-T XTRA 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
Full EOC	871150089752770
Κωδικός παραγγελίας	89752770
Αρ. υλικού (12NC)	927912783014
Τοπικός κωδικός	PLT57/83/4P/X
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500897527
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500897541

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



MASTER PL-T Xtra 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T Xtra 57W/830/4P 1CT/5X10BOX

