



# PL-T Triple 4-Pin Base

## PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

Les lampes fluorescentes compactes Linear de Philips offrent aux designers, aux sélectionneurs d'échantillons et aux utilisateurs de nouveaux niveaux d'efficacité et de polyvalence en ce qui a trait à leurs tailles, configurations et utilisations possibles. Avec un si grand nombre d'équipements élégants pouvant convenir à leur petite taille, à leur flux lumineux élevé et à leur technologie avancée, les lampes Energy Advantage de Philips sont rapidement devenues le produit de choix pour obtenir des solutions de conceptions élégantes et un rendement maximal.


### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	GX24q-5
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	841 [CCT of 4100K]
Flux lumineux	4 300 lm
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	76 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation	51,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,320 A
Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Données de produit	
Nom du produit de la commande	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
Nom complet du produit	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO
Code de commande	146332
Numéro de matériau (12 CN)	927914084020
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP - Produit/Boîtier	046677146337
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	10
EAN/CUP – Boîte	50046677146332



# PL-T Triple 4-Pin Base

## Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

## Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

Life Expectancy Diagram - PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO



Life Expectancy Diagram - PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO

## PL-T Triple 4-Pin Base

