



MASTER PL-T 2 Broches

MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électromagnétique
- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement
- Pas de possibilité de gradation
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	GX24D-1 [GX24d-1]	Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	3000 K
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	10.000 h	Indice de rendu de couleur (IRC)	62 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Consommation électrique	>80
Flux lumineux	900 lm	Courant lampe (nom.)	13,0 W
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		0,170 A

MASTER PL-T 2 Broches


Commandes et gradation		Code EOC		871150027211970	
Variation de l'intensité lumineuse	Non	Code de commande		27211970	
Approbation et application		Code 12NC		927914183071	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg	Code de commande local		PLT13W8302P	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	17 kWh	Quantité par pack		1	
Données du produit		Code EAN – Produit/Boîte		8711500272119	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	Conditionnement par carton		50	
Nom de produit complet	MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10CC	Codes EAN/UPC – Boîte		8711500272126	

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66,7 mm	91,0 mm	114,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

