



MASTER PL-T 2 ακίδων

MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10CC

Ο MASTER PL-T είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε χωνευτά φωτιστικά για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα
- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT	
Βάση-κάλυμα	GX24D-1 [GX24d-1]	(ονομαστική)	4000 K
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ελάχ.)	62 lm/W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Φωτεινή ροή	900 lm	Κατανάλωση ενέργειας	13 W
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A

MASTER PL-T 2 ακίδων

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,4 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 17 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/
5X10BOX

Πλήρες όνομα προϊόντος MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/
5X10CC

Full EOC 871150055973970

Κωδικός παραγγελίας 55973970

Αρ. υλικού (12NC) 927914184071

Τοπικός κωδικός PLT13W/840/2P


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8711500559739

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 50


EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500272133

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	66,7 mm	91,0 mm	114,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/5X10BOX

