



MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24Q-1 [GX24q-1]
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	900 lm
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)


Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	68 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	82
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	12,5 W

MASTER PL-T 4 Broches

Courant lampe (nom.)	0,170 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	15 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX


Nom de produit complet	MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10CC
Code EOC	871150061047870
Code de commande	61047870
Code 12NC	927914284071
Code de commande local	PLT13W8404P
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500610478
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500610492

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	66,7 mm	91,0 mm	106,7 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 13W/840/4P 1CT/5X10BOX

