



# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in deze toepassingen, wat meer lichtopbrengst en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden zoals de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens


| Algemene informatie                  |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                             | GX24Q-2 [GX24q-2]  |
| Gegevens lichttechniek               |                    |
| Kleurcode                            | 827 [CCT of 2700K] |
| Lichtstroom                          | 1.200 lm           |
| Kleuraanduiding                      | Warm wit           |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 2700 K             |
| Lichtrendement (nom.) (min.)         | 67 lm/W            |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 82                 |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
|-----------------------------------|---------|
| Energieverbruik                   | 16,5 W  |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,225 A |
| Dimbaarheid en regelsystemen      |         |
| Dimbaar                           | Ja      |
| Keurmerken en classificaties      |         |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)              | 1,4 mg  |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur     | 20 kWh  |


# MASTER PL-T 4 Pin

| Productgegevens             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX |
| Volledige productnaam       | MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX |
| Full EOC                    | 871150055982170                    |
| Bestelcode                  | 55982170                           |
| Materiaaln. (12NC)          | 927914482771                       |
| Lokale code                 | PLT18W8274P                        |

## Maatschets




## Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

## Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500559821 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50            |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500559845 |

| Product                            | D (max) | A (max) | B (max) | C (max)  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX | 41,0 mm | 71,7 mm | 96,0 mm | 111,7 mm |

# MASTER PL-T 4 Pin

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 18W/827/4P 1CT/5X10BOX

