



MASTER PL-T 2P

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX24D-3 [GX24d-3]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.800 lm
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (min.)	66 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	26,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,335 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	32 kWh


MASTER PL-T 2P

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150055988370
Ordrekode	55988370
Materialenr. (12NC)	927914582771


Lokal ordrekode	2055405085
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500559883
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500559906

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

