



# MASTER PL-T 2 Pin

## MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T es una eficiente lámpara fluorescente compacta, utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en comercios y hostelería que exigen mayores niveles de iluminación. La tecnología puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que permite más luz y mayor eficacia que la tecnología doblada. La versión de 2 patillas se ha diseñado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona con un casquillo enchufable/extraíble.

### Advertencias y seguridad

- Utilizar únicamente con equipos de control electromagnético
- Las condiciones de funcionamiento –es decir, la posición de funcionamiento y la temperatura ambiente de la lámpara- influyen en las características eléctricas y técnicas de la luz de la lámpara
- La regulación no es posible
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

#### Información general

Base del casquillo	GX24D-3 [GX24d-3]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	10.000 hora(s)

#### Datos técnicos de la luz

Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	1.800 lm
Designación de color	Blanco incandescente
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (mín.)	66 lm/W

Índice de reproducción cromática (IRC)	82
--	----

#### Operativos y eléctricos

Consumo de energía	26,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,335 A

#### Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

#### Aprobación y aplicación


Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,4 mg
-----------------------------------	--------

# MASTER PL-T 2 Pin

Consumo energético kWh/1000 h	32 kWh
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX
Nombre completo del producto	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055988370
Código de pedido	55988370


Código 12NC	927914582771
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500559883
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	50
Embalaje con código EAN/UPC	8711500559906

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

## Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

## MASTER PL-T 2 Pin

### Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

