



MASTER PL-T 2-Pin

MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 2-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektromagnetiske HF-forkoblinger og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Skal bare brukes med elektromagnetisk kontrollutstyr
- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon
- Kan ikke dimmes
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata


Generell informasjon		Drift og elektronikk	
Sokkelbase	GX24D-3 [GX24d-3]	Effektforbruk	26,0 W
Levetid til 50 % lystap (nom.)	10 000 time(r)	lyskildestrøm (nom.)	0,335 A
Teknisk belysning		Kontroller og dimming	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Kan dimmes	Nei
Lysytelse	1 800 lm	Godkjenning og bruksområde	
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,4 mg
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K	Energiforbruk kWh/1000 t	32 kWh
Lyseffekt (merkekapasitet) (min.)	66 lm/W	Produktdata	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82	Produktnavn for bestilling	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2-Pin

Fullstendig produktnavn	MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150055988370
Bestillingskode	55988370
Materialenr. (12NC)	927914582771
Lokal bestillingskode	3820814
SAP-teller – antall per pakke	1


EAN/UPC – produkt/boks	8711500559883
SAP-teller – pakker per utvendige	50
EAN/UPC – boks	8711500559906

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

Levetid




Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T 2-Pin

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

