



MASTER PL-T 2 pinowe



MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze oświetlenie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznymi statecznikami
- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GX24D-3 [GX24d-3]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Strumień Świetlny	1 800 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)

Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,44
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,403
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

Eksploatacja i połączenie elektryczne


Zużycie energii	26,9 W
-----------------	--------

MASTER PL-T 2 pinowe

Lamp Current (Nom)	0,335 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	1,4 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	27 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423344


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX
Pełna nazwa produktu	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC
Full EOC	871150061102470
Kod zamówienia	61102470
Materiał Nr (12NC)	927914583071
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500611024
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500611109

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2 pinowe

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX

