



MASTER PL-T 2P



MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T er et effektivt, kompakt lysstofrør, der som regel bruges i almen downlightbelysning i butikker, på hoteller og på kontorer, hvor der kræves større lysniveauer. Den originale Philips-broteknologi garanterer en perfekt belysning i applikationen, hvilket resulterer i bedre belysning og højere virkningsgrad end den bøjede teknologi. Den tobenede version er designet til brug på elektromagnetiske forkoblinger og fås med plug-in/pull-out-sokkel.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes sammen med elektromagnetiske forkoblinger
- En lyskildes tekniske og elektriske karakteristika påvirkes af driftsbetingelserne, dvs. den omgivende temperatur og driftspositionen
- Dæmpning er ikke mulig
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (min.)	
Fod	GX24D-3 [GX24d-3]	66 lm/W	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	10.000 t	80	
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]	Strømforbrug	
Lysstrøm	1.800 lm	26,9 W	
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	Lyskildens strømstyrke (nom.)	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38	0,335 A	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K	Dæmpbar	
		Nej	
		Godkendelse og anvendelsesområde	
		Energieffektivitetsklasse	
		G	

MASTER PL-T 2P


Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	1,4 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,4 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	423345

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
Det fulde produktnavn	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/ 5X10CC
Full EOC	871150061113070


Beskrivelse af lokal kode	2055405108
Ordrekode	61113070
Materialenr. (12NC)	927914584071
Lokal ordrekode	2055405108
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500611130
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500611161

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm



Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 2P

Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

