



MASTER PL-T 4 ακίδων

MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

Ο MASTER PL-T είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα φωτισμού. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμα	GX24Q-3 [GX24q-3]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	1.800 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό
Συχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομασική)	2700 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομασική) (ελάχ.)	66 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	24,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,300 A

MASTER PL-T 4 ακίδων


Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,4 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	29 kWh

Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/ 5X10CC


Full EOC	871150055993770
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	PLT26W/827/4P
Κωδικός παραγγελίας	55993770
Αρ. υλικού (12NC)	927914682771
Τοπικός κωδικός	PLT26W/827/4P
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500559937
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	50
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500272171

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm


Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 ακίδων

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

