



MASTER PL-T 4 Broches



MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]
Flux lumineux	1.800 lm


Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,38
Coordonnée chromatique Y	0,38
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	66 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

MASTER PL-T 4 Broches

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	27,2 W
Courant lampe (nom.)	0,300 A
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	G
Taux de mercure (Hg) (max.)	1,4 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	28 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	423348


Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nom de produit complet	MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10CC
Code EOC	871150061125370
Code de commande	61125370
Code 12NC	927914684071
Code de commande local	PLT26W8404P
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500611253
Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500611277

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	86,7 mm	111,0 mm	126,7 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Broches

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX

