



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T – энергоэффективная компактная люминесцентная неинтегрированная лампа, обычно применяется для общего освещения: на предприятиях розничной торговли и досуга, в офисных зданиях – там, где требуется повышенный уровень освещенности. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips гарантирует оптимальную работу лампы, улучшает уровень освещения и обеспечивает высокую энергоэффективностью по сравнению с предыдущей моделью. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ЭПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ЭПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GX24Q-3 [GX24q-3]
Исходное измерение потока	Sphere
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	2 350 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38


Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	75 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	32,0 В
Ток лампы (ном.)	0,320 А

MASTER PL-T 4 Pin

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	32 kWh
Регистрационный номер EPREL	423351
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX


Полное название продукта	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
Полный код продукта	871150061131470
Код заказа	927914784071
Материал № (12NC)	927914784071
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500611314
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500611338

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm



Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX


MASTER PL-T 4 Pin

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

